



TECHNISCHE GEGEVENS

type	condensatormicrofoon
richtingskarakteristiek	unidirectioneel
frequentierespons	50 - 18000 Hz, +/- 2 dB
impedantie	600 Ω
gevoeligheid	- 75 dB
volumeregeling	gong + microfoon
voeding	24 V DC
afmetingen (h x b x d)	58 x 180 x 145 mm
gewicht	2,5 kg
extra	stroomadapter

Combinaties MAT-8000

MIC-8000A

Met deze microfoon (te gebruiken met de MAT-8000) plaats je een oproep in de zone die jij wil. Elke knop op je 'privé'-tafel heeft zijn functie. Je verwittigt elkeen door het attentiesignaal (gong switch 2 tot 4 tonen), trekt de zwanenhals naar je toe, regelt het volume en spreekt elke omstaander toe. Je led indicator zegt je dat het goed is. Je verbindt de MIC-8000A met de MAT-8000 via een cat 5 kabel.



Een oproep enkel voor de boardmeeting? Geen probleem, de MIC-8000A doet het discreet, maar gericht.